



Vykyvna dosedací plocha Drážkováno, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370069 M6
GTIN	4059245001040
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované. Kulička je zajištěna proti protočení. Samočinné vrácení do výchozí polohy. S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s upínacími háky č. 370073 a 370074.

Technický popis

Závit M	M6
Vnější $\varnothing D_1$	18 mm
Vnější $\varnothing D$	22 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	50 kN
Výška H	16,5 mm

Technický list

Ø D₃

8 mm

Druh produktu

Vykyvna dosedaci plocha