

**Upínací hák válcový, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370076 1
GTIN	4059245030828
Třída artiklu	37K

**Popis**

Provedení:

Kompletně vyrobeno z oceli k zušlechtění a černěno. Hlava šroubu je při montáži na upínacím háku.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zahloubení. Pro prostorově úsporné upínání obrobků. Pro prostorově úsporné upínání obrobků. Pro montáž do jednotlivých upínacích zařízení.

Zvláštní příslušenství:

Pružiny a šrouby s válcovou hlavou na poptávku

**Technický popis**

Výška $H_2$	10 mm
$F_{max.}$	4,8 kN
$H_1$	42 mm
$\varnothing D$	16 mm
$\varnothing D_3$	6,5 mm

## Technický list

B	11 mm
Ø D <sub>2</sub>	11 mm
Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Druh produktu	Upínací hák