

**X.LW...SR-S, SC6525, Velikost vyměnitelných destiček: 09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221926 09
GTIN	2050001735188
Třída artiklu	28E

Popis**Provedení:**

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Typ	ST1400
Velikost vyměnitelných destiček	09
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLW090408-SR-D
Rádus pro programování u a_p max	2,01 mm
Rohový rádus	0,8 mm
Typ	SC6525
Řezný materiál	TK
Posuv f_z na zub	0,2 - 3 mm

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	340 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	155 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		