

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1525, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222807 ST1400
GTIN	4960664671205
Třída artiklu	25A

**Popis****Upozornění:**Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .Posuv  $f_z$  na zub: 0,2 – 0,65 mm**Technický popis**

Typ	ST1400
Posuv $f_z$ na zub	0,2 – 0,65 mm
Počet výměn/řezání	10
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	PNMU 1205 ANER-GH
Typ	PR1525
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		