

**Rovinná fréza 47,5° MFPN45, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222800 80/8
GTIN	4960664602506
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

Strategie obrábění: HPC

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$: 6 mm

Maximální vnější Ø D_{max} : 93 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 50 mm

Upínací otvor Ø: 27 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička: PN.. 1205

Šroub pro vyměnitelné destičky: 229701

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1205
Upínací otvor Ø	27 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Maximální vnější $\varnothing D_{\text{max}}$	93 mm
\varnothing břitu D_c	80 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229701
Počet břitů Z	8
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	47,5 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229701
---------------	--------