

**PNMU 1205 ANER-GM, PR1225, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222810 ST1400
GTIN	
Třída artiklu	25A

Popis**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,11 – 0,38 mm
Typ	ST1400
Počet výměn/řezání	10
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	PNMU 1205 ANER-GM
Typ	PR1225
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		