

**Garant****Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232298 40
GTIN	4045197677136
Třída artiklu	21S

**Popis****Provedení:****Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.****Použití:****Pro nerotační a rotační použití.**Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca  $\pm 0,1$  mm).Vhodné **také pro stroje s nízkým hnacím výkonem**. Speciálně pro **MTC (Multi Task Cutting)** - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (**MTM**).

S vyměnitelnými destičkami č. 232400 – 232780.

**Vhodné pro:**

Vyměnitelné destičky WOEX 06T304.

**Upozornění:****POZOR!** Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Provedte prosím nezbytná ochranná opatření.**Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (minimální objednané množství: 2 ks).**

Poptávkový formulář najdete v e-shopu na stránkách produktu v části „Formuláře“.

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	80 mm
Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 10IP (2,8 Nm)
Délka stopky $L_s$	60 mm
Jmenovitý $\varnothing D$	40
Celková délka L	179 mm
Maximální mez přestavení $V_{max}$	1,5 mm
Délka vyložení $L_A$	119 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP	239700 10IP
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP