


Rovinná fréza 47,5° MFPN45, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 250/16mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	222800 250/16
GTIN	4960664602483
Třída artiklu	250

Popis
Provedení:

Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

Technický popis

Upínací otvor Ø	60 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229700
Maximální vnější Ø D_{max}	263 mm
Ø břitu D_c	250 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1205

Počet břitů Z	16
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	47,5 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229700
---------------	--------