

Garant**Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 34mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232298 34
GTIN	4045197677075
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:****Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.****Použití:****Pro nerotační a rotační použití.**

Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca ±0,1 mm).

Vhodné **také pro stroje s nízkým hnacím výkonem**. Speciálně pro **MTC (Multi Task Cutting)** - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (**MTM**).

S vyměnitelnými destičkami č. 232400 – 232780.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky WOEX 05T304.

Upozornění:**POZOR!** Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Provedte prosím nezbytná ochranná opatření.**Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (minimální objednané množství: 2 ks).**

Poptávkový formulář najdete v e-shopu na stránkách produktu v části „Formuláře“.

Technický popis

Počet břitů Z	1
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 8IP (1,3 Nm)
Ø stopky D _s	32 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 05T304

Užitná délka L_1	68 mm
Délka stopky L_s	60 mm
Jmenovitý $\varnothing D$	34
Celková délka L	157 mm
Maximální mez přestavení V_{max}	0,5 mm
Délka vyložení L_A	97 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2xD
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP	239700 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP