

Garant**Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 43mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232300 43
GTIN	4045197346230
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:****Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.****Použití:****Pro nerotační a rotační použití.**

Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca ±0,1 mm).

Vhodné **také pro stroje s nízkým hnacím výkonem**. Speciálně pro **MTC (Multi Task Cutting)** - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (**MTM**).

S vyměnitelnými destičkami č. 232400 – 232780.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky WOEX 06T304.

Upozornění:**POZOR!** Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná ochranná opatření.**Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (minimální objednané množství: 2 ks).**

Poptávkový formulář najdete v e-shopu na stránkách produktu v části „Formuláře“.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 10IP (2,8 Nm)
Ø stopky D _s	32 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304
Užitná délka L ₁	129 mm

Počet břitů Z	1
Délka stopky L _s	60 mm
Jmenovitý Ø D	43
Celková délka L	228 mm
Maximální mez přestavení V _{max}	1 mm
Délka vyložení L _A	168 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP	239700 10IP