

# Yale

## Kladkostroj s čelním ozubeným kolem VSIII, Nosnost: 0,5t



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086020 0,5
GTIN	4025092949545
Třída artiklu	08X

### Popis

#### Provedení:

Každý kladkostroj je přezkoušen na přetížení a je dodáván s provozním návodem a vysvědčením o zkoušce.

Celoocelová konstrukce. Jehlová a kuličková ložiska u všech rotačních součástí. Automatická tlaková zátěžová brzda. O 360° otočný, kovaný závěsný hák.

#### Upozornění:

**Nosnost až 20 t, řetězový zásobník a pojistka proti přetížení na poptávku.**

### Technický popis

Materiál korpusu	Celoocelové
Nosnost t	0,5 t
Normální výška zvedání	3 m
Počet provazových řetězů	1
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení	21 daN
Nosnost	500 kg

Hmotnost	9 kg
Druh produktu	Kladkostroj