

Garant**Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2×D, Ø DC: 29mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 232298 29 |
| GTIN | 4045197677020 |
| Třída artiklu | 21S |

Popis**Provedení:**

Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.

Použití:

Pro nerotační a rotační použití.

Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca ±0,1 mm).

Vhodné **také pro stroje s nízkým hnacím výkonem**. Speciálně pro **MTC (Multi Task Cutting)** - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (**MTM**).

S vyměnitelnými destičkami č. 232400 – 232780.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky WOEX 05T304.

Upozornění:

POZOR! Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná ochranná opatření.

Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (minimální objednané množství: 2 ks).

Poptávkový formulář najdete v e-shopu na stránkách produktu v části „Formuláře“.

Technický popis

| | |
|--|---------------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 05T304 |
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| Počet břitů Z | 1 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 8IP (1,3 Nm) |

| | |
|---|---|
| Užitná délka L_1 | 58 mm |
| Délka stopky L_s | 60 mm |
| Jmenovitý $\varnothing D$ | 29 |
| Celková délka L | 142 mm |
| Maximální mez přestavení V_{max} | 1,5 mm |
| Délka vyložení L_A | 82 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Otočení vrtáku | Středicí vrtání |
| Otočení vrtáku | Vypouklé |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | Vrtání s přesazením |
| Otočení vrtáku | Šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | šikmo navrtat |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | MTC |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP | 239700 8IP |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |