

EFFBE**Instalační prvek s výškovým vyrovnáním LM, Maximální nosnost: 480kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086002 480
GTIN	4045197349422
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Antivibrační systémy strojů. Oddělení od strojů a zařízení provozů citlivých na vibrace zlepšuje procesní bezpečnost a přesnost. Použití elastomery tlumí zvuk v tuhé látce, vibrace a nárazy a zaručují optimální pracovní výsledky při snížené hlukové zátěži. Všechny prvky je možné namontovat a vyrovnat bez námahy.

Elastomerní kovové instalační prvky v kompaktním provedení s integrovaným nivelačním systémem pomocí centrálního stavěcího šroubu.

Použití:

Pro instalaci strojů bez ukotvení v podlaze.

Upozornění:

Pro větší zatížení a speciální aplikace se na poptávku dodávají další prvky. Vzduchově odpružené prvky se dodávají v e-shopu pod č. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

Technický popis

Maximální nosnost lisů	450 kg
Přípustné statické zatížení	600 daN
Maximální nosnost kulaté a rovinné brusky	220 kg

Maximální nivelační rozsah (výškové vyrovnaní Ni)	15 mm
Maximální nosnost frézek	300 kg
Maximální nosnost	480 kg
Ø závitu G	M10
Ø D	80 mm
Délka šroubu S	80 mm
Výška H	25 mm
Druh produktu	Protivibrační instalační prvek