

**Garant****Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 30mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	232300 30
GTIN	4045197346094
Třída artiklu	21S

## Popis

### Provedení:

**Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.**

### Použití:

**Pro nerotační a rotační použití.**

Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca ±0,1 mm).

Vhodné **také pro stroje s nízkým hnacím výkonem**. Speciálně pro **MTC (Multi Task Cutting)** - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (**MTM**).

S vyměnitelnými destičkami č. 232400 – 232780.

### Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky WOEX 05T304.

### Upozornění:

**POZOR!** Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná ochranná opatření.**Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (minimální objednané množství: 2 ks).**

Poptávkový formulář najdete v e-shopu na stránkách produktu v části „Formuláře“.

## Technický popis

Užitná délka L <sub>1</sub>	90 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 05T304
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 8IP (1,3 Nm)
Počet břitů Z	1

Ø stopky $D_s$	32 mm
Délka stopky $L_s$	60 mm
Jmenovitý Ø D	30
Celková délka L	179 mm
Maximální mez přestavení $V_{max}$	1,25 mm
Délka vyložení $L_A$	119 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP	239700 8IP