



## Řetězový pákový kladkostroj BRAVO™ s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 0,25t



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086014 0,25
GTIN	2050001741967
Třída artiklu	08Y

### Popis

#### Provedení:

Přístroje s **pouzdem z ocelového plechu**, extrémně nízká hmotnost, sériové **uvolňování řetězu, nízká konstrukce, otočným způsobem** uložený kovaný řetěz. Velmi kompaktní přístroj (konstrukční délka 240 mm).

#### Použití:

Mnohostranně použitelný univerzální přístroj také pro nejobtížnější podmínky.

#### Upozornění:

Při funkčním principu **závitové tlakové brzdy** působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.

Automaticky působící **odpojení řetězu** umožňuje **rychlé nasazení** nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se **závitová tlaková brzda** automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.

**Kluzná spojka** (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěži a zvyšuje tak životnost zvedáků.

**Přístroje s pojistkou proti přetížení (kluzná spojka) na poptávku.**

### Technický popis

Počet provazových řetězů	1
Normální výška zvedání	1,5 m
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení	275 daN
Ø řetězového článku	4 mm
Minimální délka mezi háky	230 mm
Délka řetězového článku	12 mm
Nosnost	250 kg
Materiál korpusu	Ocel
Uvolňování řetězu	ano
Nosnost t	0,25 t
Hmotnost	2,2 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / řetězový zvedák