

**Magnet pro zvedání břemen LM, maximální nosnost (rovná): 500kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085992 500
GTIN	2050001737656
Třída artiklu	08P

Popis**Provedení:**

Kompaktní, robustní konstrukce s neodymovými trvalými magnety. Optimální výkon i při velké vzduchové mezeře, žádná rozptylová pole. Certifikace odtrhovací síly (viz **zkušební certifikát**). Robustní a kompaktní magnet pro zvedání břemen s nízkou celkovou hmotností. Ergonomická upínací páka umožňuje lehký chod při spínání magnetu.

Použití:

Pro bezpečnou manipulaci a přepravu plochých a kulatých materiálů, (č. 085990; 085992; 085995) resp. tenkých plochých materiálů (č. 085985).

Pro součásti z oceli nebo litiny, desky, tyče nebo trubky. Použití ve skladech, slévárnách/ ocelárnách, skladových zásobách oceli, oblasti výroby nástrojů a produkce.

Technický popis

Rozměr B	243 mm
Rozměr E	103 mm
Hmotnost	17,5 kg
Maximální nosnost kulatá	200 kg
Rozměr F	281 mm
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu	30 mm

Rozměr D	88 mm
Rozměr G	49 mm
Maximální délka plošný	1500 mm
Maximální nosnost plošná	500 kg
Rozměr C	106 mm
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu	20 mm
Rozměr A	225 mm
Maximální Ø kulatý	400 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Magnet pro zvedání břemen