

**Rovinná fréza 75° MSRS, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	224000 100/4
GTIN	4960664532971
Třída artiklu	25P

Popis**Provedení:**

Frézovací hlava s normální a úzkou roztečí břitů.

Použití:

Hloubky řezu do 12 mm a vysoký posuv pro vysoce efektivní hrubování. Díky inovačnímu vroubkování vyměnitelných destiček se výrazně snižují jak řezný tlak, tak také sklony k vibracím. Díky tomu lze zvětšit šířku záběru a zvýšit objem odebraného materiálu za čas. jednotku.

Technický popis

Upínací otvor Ø	32 mm
Šroub pro kazetu	229704
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	12 mm
Maximální vnější Ø D_{max}	107 mm
Ø břitu D_c	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP.. 1806
Kazeta	229765
Šroub pro vyměnitelné destičky	229703 (T25; 7,5 Nm)

Počet břitů Z	4
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229704
Upínací šroub	229703
Kazeta	229765