

Garant**XDLW 070308 SR, HB7530, Typ: ST900**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212923 ST900
GTIN	4045197581501
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Posuv f_z na zub: 0,72 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: XDLW 070308 SR

Typ: ST900

Rohový rádius: 0,8 mm

Rádius pro programování u $a_p \max$: 1,58 mm

Technický popis

Typ	ST900
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLW 070308 SR
Rádius pro programování u $a_p \max$	1,58 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7530
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	0,85 mm
Posuv f_z na zub	0,72 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	320 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	230 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		