

**Garant****XDLW 120408 TN, KU7710, Typ: GGG**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	212991 GGG
GTIN	4045197514325
Třída artiklu	21H

## Popis

### Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Upínací šroub č. 219800 utahujte při max. 3,8 Nm!

Posuv  $f_z$  na zub: 0,57 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: XDLW 120408 TN

Typ: GGG

Rohový rádius: 0,8 mm

Rádius pro programování u  $a_p \max$ : 2,6 mm

## Technický popis

Typ	GGG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLW 120408 TN
Rádius pro programování u $a_p \max$	2,6 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	KU7710

Řezný materiál	Keramika
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,57 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
GG(G)	vhodný	600 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		