


**SPMT 1806 EDER-NB2, PR1230, Typ: ST1400**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	224010 ST1400
GTIN	4960664609697
Třída artiklu	25A

**Popis**
**Provedení:**

Speciální geometrie vyměnitelných břitových destiček zajišťuje snížené řezné síly a zlepšené odlamování třísek. Všechny typy **se speciálními břity** pro vysoký posuv.

**Použití:**

**NB2 / NB3:** Všeobecné použití.

**Upozornění:**

**Frézy jsou osazovány střídavě stejným počtem vyměnitelných destiček ve tvaru NB2 a NB3.** Respektujte prosím pokyny pro přiřazení na nosiči.

Směrné hodnoty pro  $a_e = 1 \times D$ .

Použití: standard

Posuv  $f_z$  na zub: 0,06 - 0,25 mm

**Technický popis**

Posuv $f_z$ na zub	0,06 - 0,25 mm
Typ	ST1400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SPMT 1806 EDER-NB2
Typ	PR1230

Řezný materiál	TK
Použití	standard
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	160 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		