

# Yale

## Kladkostroj s čelním ozubeným kolem VSIII, Nosnost: 1 t



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086020 1
GTIN	4025092078726
Třída artiklu	08X

### Popis

#### Provedení:

Každý kladkostroj je přezkoušen na přetížení a je dodáván s provozním návodem a vysvědčením o zkoušce.

Celoocelová konstrukce. Jehlová a kuličková ložiska u všech rotačních součástí. Automatická tlaková zátěžová brzda. O 360° otočný, kovaný závěsný hák.

#### Upozornění:

**Nosnost až 20 t, řetězový zásobník a pojistka proti přetížení na poptávku.**

### Technický popis

Materiál korpusu	Celoocelové
Nosnost	1000 kg
Normální výška zvedání	3 m
Zdvíhací síla při jmenovitém zatížení	24 daN
Počet provazových řetězů	1
Nosnost t	1 t

Hmotnost	11,5 kg
Druh produktu	Kladkostroj