

Garant**XDLW 09T308 ER, HB7720, Typ: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212954 HART
GTIN	4045197581686
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Posuv f_z na zub: 0,43 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: XDLW 09T308 ER

Typ: HART

Rohový rádius: 0,8 mm

Rádius pro programování u $a_p \max$: 1,99 mm**Technický popis**

Typ	HART
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLW 09T308 ER
Rádius pro programování u $a_p \max$	1,99 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1,15 mm
Posuv f_z na zub	0,43 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel > 50 HRC	vhodný	100 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	80 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	50 m/min	H
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		