


Garant**XDLT 120408 ER, HB7720, Typ: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212974 HART
GTIN	4045197581785
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Posuv f_z na zub: 0,57 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: XDLT 120408 ER

Typ: HART

Rohový rádius: 0,8 mm

Rádius pro programování u $a_p \max$: 2,6 mm**Technický popis**

Typ	HART
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLT 120408 ER
Rádius pro programování u $a_p \max$	2,6 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1,8 mm
Posuv f_z na zub	0,57 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
TOOLOX 44	vhodný	140 m/min	H
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		