

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1210, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	224028 GG
GTIN	4960664609147
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

Speciální geometrie vyměnitelných břitových destiček zajišťuje snížené řezné síly a zlepšené odlamování třísek. Všechny typy **se speciálními břity** pro vysoký posuv.

Použití:

NB2T / NB3T: Ideální pro **přerušované řezy**, vysoký řezný výkon a velký posuv.

Upozornění:

Frézy jsou osazovány střídavě stejným počtem vyměnitelných destiček ve tvaru NB2 a NB3. Respektujte prosím pokyny pro přiřazení na nosiči.

Směrné hodnoty pro $a_e = 1 \times D$.

Použití: Hrubování

Posuv f_z na zub: 0,06 - 0,15 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,06 - 0,15 mm
Typ	GG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SPMT 1806 EDSR-NB2T

Typ	PR1210
Řezný materiál	TK
Použití	Hrubování
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		