

**Garant****WOEX 05T304 F, HU7310, Typ: ALU**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	232650 ALU
GTIN	4045197346582
Třída artiklu	21E

## Popis

**Vhodné pro :**

GARANT vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami č. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategie obrábění: MTC

Posuv f: 0,1 mm/ot.

## Technický popis

Posuv f	0,1 mm/ot.
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 05T304 F
Typ	HU7310
Řezný materiál	TK
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	vhodný	350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	200 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	S
mokrý max.	vhodný		