

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 16/2Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:****Hospodárné se 4 břity.** Bez vnitřního chlazení.**Technický popis**

Velikost vyměnitelných destiček	10
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Ø stopky D_s h6	12 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Délka vyložení L_1	23 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Počet břitů Z	2
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub

229713