

**Garant****WOEX 06T304 E, HB7640, Typ: INOX**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	232780 INOX
GTIN	4045197346704
Třída artiklu	21E

## Popis

**Vhodné pro :**

GARANT vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami č. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategie obrábění: MTC

Posuv f: 0,12 mm/ot.

## Technický popis

Posuv f	0,12 mm/ot.
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304 E
Typ	HB7640
Řezný materiál	TK
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	275 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	275 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	S
mokrý max.	vhodný		