

Garant**Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, Ø DC: 36mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 232310 36 |
| GTIN | 4045197553003 |
| Třída artiklu | 21S |

Popis

Provedení:**Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.****Použití:****Pro nerotační a rotační použití.**

Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca ±0,1 mm).

Vhodné **také pro stroje s nízkým hnacím výkonem**. Speciálně pro **MTC (Multi Task Cutting)** - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (**MTM**).

S vyměnitelnými destičkami č. 232400 – 232780.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky WOEX 05T304.

Upozornění:**POZOR!** Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Provedte prosím nezbytná ochranná opatření.**Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (minimální objednané množství: 2 ks).**

Poptávkový formulář najdete v e-shopu na stránkách produktu v části „Formuláře“.

Technický popis

| | |
|--|---------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Počet břitů Z | 1 |
| Užitná délka L ₁ | 144 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 05T304 |

| | |
|---|---|
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| Délka stopky L _s | 60 mm |
| Jmenovitý Ø D | 36 |
| Celková délka L | 233 mm |
| Maximální mez přestavení V _{max} | 0,5 mm |
| Délka vyložení L _A | 173 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Otočení vrtáku | Středicí vrtání |
| Otočení vrtáku | Vypouklé |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | Vrtání s přesazením |
| Otočení vrtáku | Šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | šikmo navrtat |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | MTC |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP | 239700 8IP |