

Yale

Pákový kladkostroj s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 0,5t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086015 0,5
GTIN	4025092077675
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Přístroje s **pouzdem z ocelového plechu**, extrémně nízká hmotnost, sériové **uvolňování řetězu, nízká konstrukce, otočným způsobem** uložený kovaný řetěz. Univerzální přístroj model "Yalehandy".

Kompaktní přístroj (konstrukční délka 282 mm).

Použití:

Mnohostranně použitelný univerzální přístroj také pro nejobtížnější podmínky.

Upozornění:

Při funkčním principu **závitové tlakové brzdy** působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.

Automaticky působící **odpojení řetězu** umožňuje **rychlé nasazení** nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se **závitová tlaková brzda** automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.

Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěži a zvyšuje tak životnost zvedáků.

Technický popis

Materiál korpusu	Ocel
Minimální délka mezi háky	282 mm
Počet provazových řetězů	1
Normální výška zvedání	1,5 m
Nosnost t	0,5 t
Uvolňování řetězu	ano
Nosnost	500 kg
Hmotnost	2,8 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / řetězový zvedák