

**EFFBE****Instalační prvek s výškovým vyrovnáním LM, Maximální nosnost: 3000kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086002 3000
GTIN	4045197349446
Třída artiklu	08Y

**Popis****Provedení:**

Antivibrační systémy strojů. Oddělení od strojů a zařízení provozů citlivých na vibrace zlepšuje procesní bezpečnost a přesnost. Použití elastomery tlumí zvuk v tuhé látce, vibrace a nárazy a zaručují optimální pracovní výsledky při snížené hlukové zátěži. Všechny prvky je možné namontovat a vyrovnat bez námahy.

Elastomerní kovové instalační prvky v kompaktním provedení s integrovaným nivelačním systémem pomocí centrálního stavěcího šroubu.

**Použití:**

Pro instalaci strojů bez ukotvení v podlaze.

**Upozornění:**

Pro větší zatížení a speciální aplikace se na poptávku dodávají další prvky. Vzduchově odpružené prvky se dodávají v e-shopu pod č. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

**Technický popis**

Maximální nosnost frézek	1500 kg
Maximální nivelační rozsah (výškové vyrovnání Ni)	20 mm
Ø závitu G	M16×1,5

Délka šroubu S	100 mm
Maximální nosnost	3000 kg
Ø D	160 mm
Přípustné statické zatížení	4000 daN
Maximální nosnost lisů	2000 kg
Maximální nosnost kulaté a rovinné brusky	1000 kg
Výška H	35 mm
Druh produktu	Protivibrační instalační prvek