

Garant**WOEX 030204 E, HB7640, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	232480 INOX
GTIN	4045197346438
Třída artiklu	21E

Popis

Vhodné pro :

GARANT vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami č. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategie obrábění: MTC

Posuv f: 0,06 mm/ot.

Technický popis

Posuv f	0,06 mm/ot.
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 030204 E
Typ	HB7640
Řezný materiál	TK
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	275 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	275 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80 m/min	S
mokrý max.	vhodný		