

Garant

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, Ø DC: 29mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232310 29
GTIN	4045197552938
Třída artiklu	21S

Popis**Provedení:**

Vysoká stabilita a nejvyšší bezpečnost procesu.

Použití:

Pro nerotační a rotační použití.

Vrtání bez vzniku rýh při zpětném pohybu a exaktní rozměrová přesnost (cca ±0,1 mm).

Vhodné **také pro stroje s nízkým hnacím výkonem**. Speciálně pro **MTC (Multi Task Cutting)** - použití u nové generace obráběcích/frézovacích center (**MTM**).

S vyměnitelnými destičkami č. 232400 – 232780.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky WOEX 05T304.

Upozornění:

POZOR! Při provrtávání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná ochranná opatření.

Stupňové nástroje do 2 stupňů se dodávají na poptávku podle vašich údajů. (minimální objednané množství: 2 ks).

Poptávkový formulář najdete v e-shopu na stránkách produktu v části „Formuláře“.

Technický popis

Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 05T304
Ø stopky D _s	32 mm
Užitná délka L ₁	116 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239700 8IP (1,3 Nm)
Délka stopky L_s	60 mm
Jmenovitý \varnothing D	29
Celková délka L	200 mm
Maximální mez přestavení V_{max}	1,5 mm
Délka vyložení L_A	140 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4xD
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP	239700 8IP
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3