

Yale

Kladkostroj s čelním ozubeným kolem VSIII, Nosnost: 2t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086020 2
GTIN	4025092079136
Třída artiklu	08X

Popis

Provedení:

Každý kladkostroj je přezkoušen na přetížení a je dodáván s provozním návodem a vysvědčením o zkoušce.

Celoocelová konstrukce. Jehlová a kuličková ložiska u všech rotačních součástí. Automatická tlaková zátěžová brzda. O 360° otočný, kovaný závěsný hák.

Upozornění:

Nosnost až 20 t, řetězový zásobník a pojistka proti přetížení na poptávku.

Technický popis

Počet provazových řetězů	2
Normální výška zvedání	3 m
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení	29 daN
Nosnost t	2 t
Materiál korpusu	Celoocelové
Nosnost	2000 kg

Hmotnost	17,3 kg
Druh produktu	Kladkostroj