

Garant**OFMT 050405 TR, HB7635, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213340 INOX
GTIN	4045197302649
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Výjimečně stabilní vyměnitelná destička dle normovaných rozměrů ISO přesně slinutá a broušená. Jemnozrné substráty zajišťují velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Technický popis

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,14 mm
Rohový rádius	0,5 mm
Počet výměn/řezání	8
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	OFMT 050405 TR
Typ	HB7635
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	795 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	720 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	645 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	260 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	185 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	45 m/min	S
GG(G)	omezené použití	120 m/min	K
Olej	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		