


Garant**WOEX 05T304 E, HB7635, Typ: ST500**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 232640 ST500 |
| GTIN | 4045197346575 |
| Třída artiklu | 21E |

Popis

Vhodné pro :

GARANT vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami č. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Upozornění:**Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáků do plného!**

Strategie obrábění: MTC

Posuv f: 0,12 mm/ot.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Posuv f | 0,12 mm/ot. |
| Počet výměn/řezání | 3 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 05T304 E |
| Typ | HB7635 |
| Řezný materiál | TK |
| Strategie obrábění | MTC |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro vrtání**Údaje o uživateli**

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 275 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 275 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 215 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 165 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | omezené použití | 80 m/min | S |
| mokrý max. | vhodný | | |