

Garant
PKD fréza s plným rádiusem s vnitřním chlazením přímý řez, PKD, Ø e8 DC: 5 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	209655 5
GTIN	4045197513328
Třída artiklu	11Y

Popis
Provedení:

Vysoce výkonná PKD fréza vyrobená **pro nejvyšší nároky na výkon při obrábění CFK, GFK a grafitu.**

Přímý řez pro neutrální použití.

Počet zubů Z: 2

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 3 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 15 mm

Uvolňovací $\varnothing D_1$: 4,6 mm

Celková délka L: 60 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 6 mm

Technický popis

Počet zubů Z	2
Posuv f_z pro kopírovací frézování v materiálu grafitu	0,12 mm
\varnothing břitu D_c	5 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v GFK CFK	0,04 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	4,6 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v grafitu	0,08 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v GFK CFK	0,07 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	15 mm

Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Celková délka L	60 mm
Délka břitu L_c	3 mm
Rádus R	2,5 mm
Povlak	PKD
Řezný materiál	PKD
Norma	Výrobní norma
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ano
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------