



## Víceúčelový naviják se základním vybavením, Nosnost: 0,8t



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086021 0,8
GTIN	2050001741998
Třída artiklu	08Y

### Popis

#### Provedení:

Víceúčelové navijáky jsou přenosné přístroje pro zvedání, tažení a napínání. Tažné lano se do víceúčelového lanového navijáku zavádí, předepíná nebo vytahuje ručně. Zvláštní ovládání páky pro zvedání a spouštění, možnost používání všech délek lana.

Víceúčelový naviják s dodatečným základním vybavením, sestávající z trubkové páky, 20 m lana se špičkou a háku, navinuté na ručním navijáku.

#### Upozornění:

Další víceúčelové lanové navijáky (např. „Jockey“) a příslušenství k dodání na poptávku.

### Technický popis

Hmotnost víceúčelového navijáku	6,6 kg
Hmotnost trubkové páky	1 kg
Nosnost kg	800 kg
Nosnost	0,8 t
Označení výrobce	T 508D
Druh produktu	Víceúčelový naviják

