

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 40/5Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 40/5L
GTIN	4960664648221
Třída artiklu	250

**Popis**

**Provedení:**  
**Hospodárné se 4 břity.**

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	150 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Délka vyložení $L_1$	50 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Ø břitu $D_c$	40 mm
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub

229713