

**Rohová fréza 90° MEW, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225210 63/6
GTIN	4960664648665
Třída artiklu	250

**Popis**

**Provedení:**  
**Hospodárné se 4 břity.**

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Ø břitu $D_c$	63 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Upínací otvor Ø	22 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Počet břitů Z	6
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování

Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------