

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 25/2
GTIN	4960664648252
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Velikost vyměnitelných destiček	15
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	15 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Délka vyložení L_1	32 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	120 mm
Počet břitů Z	2
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub

229714