

**Rohová fréza 90° MEW, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Ø břitu D_c	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Velikost vyměnitelných destiček	15
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	15 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Počet břitů Z	4
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování

Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229714
---------------	--------