

**Rohová fréza 90° MFWN, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 63/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225600 63/4
GTIN	4960664647408
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Fréza s dvoustrannými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	110 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Ø břitu $D_c$	63 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229700 (T15; 4,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WNMU 0806..
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Délka vyložení $L_1$	30 mm
Počet břitů Z	4
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň

Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229700
---------------	--------