

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/2Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Třída artiklu	250

**Popis**

**Provedení:**  
**Hospodárné se 4 břity.**

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	130 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø břitu $D_c$	32 mm
Velikost vyměnitelných destiček	15
Délka vyložení $L_1$	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	15 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Počet břitů Z	2
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub

229714