

**Rohová fréza 90° MEW, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225210 63/5
GTIN	4960664648696
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Upínací otvor Ø	22 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	15 mm
Velikost vyměnitelných destiček	15
Ø břitu D_c	63 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování

Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229714
---------------	--------