

**Rohová fréza 90° MFWN, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 80/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225600 80/5
GTIN	4960664647415
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Fréza s dvoustrannými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	80 mm
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	8 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229700 (T15; 4,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WNMU 0806..
Délka vyložení $L_1$	30 mm
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229700
---------------	--------