

**LOMU...08ER-GH, PR1525, Velikost vyměnitelných destiček: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225227 10
GTIN	4960664648900
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

MEGACOAT povlakované vyměnitelné břitové destičky se 4 břity díky oboustrannému provedení. Díky velkému axiálnímu úhlu čela max. 10° se výrazně snižuje řezná síla.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e=0,3 \times D$ .

Posuv  $f_z$  na zub: 0,06 - 0,3 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: LOMU...04ER-GM

Typ: ST1400

Rohový rádius: 0,8 mm

**Technický popis**

Typ	ST1400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	LOMU...04ER-GM
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	PR1525
Řezný materiál	TK

Posuv $f_z$ na zub	0,06 - 0,3 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	M
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		