

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 20/2
GTIN	4960664648092
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	20 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Délka vyložení L_1	30 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	20 mm
Počet břitů Z	2
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub

229713