

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 40/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Ø břitu D_c	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Ø stopky D_s h6	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	150 mm
Délka vyložení L_1	50 mm
Velikost vyměnitelných destiček	15
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	15 mm
Počet břitů Z	3
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub

229714