

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/2Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 20/2L
GTIN	4960664648115
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Ø stopky D _s h6	20 mm
Ø břitu D _c	20 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	10 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Celková délka L _{celk.}	150 mm
Délka vyložení L ₁	40 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Počet břitů Z	2
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub

229713