



Záhlubník KOMET®, stopka Weldon, Typ: M10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	216660 M10
GTIN	4047109013124
Třída artiklu	24D

Popis

Použití:

Pro zhotovování zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou dle DIN 74 list 2, od M8 s vnitřním chlazením.

Technický popis

Ø zahloubení D_1 H14	18 mm
Maximální hloubka zahlubování I	16 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M10
Minimální $\varnothing d_{\min}$	10,4 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vyměnitelná destička č. 216780 – 216910; č. 216950	24-010 / 110
Počet břitů Z	1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WOEX
Počet vyměnitelných břitových destiček	1
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP2

239652 8IP2